


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Afdichting
2 O-ring

Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	300

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	61,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2
Insteekdiepte [mm]	21; (Meetelement SID, SFD, TN)

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1, FKM
	O-ring: 1, EPDM
	Afdichting: 1, FKM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------