


Teach-druknop voor druksensoren

TEACH BUTTON



Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor sensoren PM1xxx
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	20...30 DC
Uitgangen		
Max. belasting	[Ω]	(U _b - 14 V) / 21.5 mA
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	2927
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	227
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); FFKM; PBT
Opmerkingen		
Opmerkingen		Bij gebruik van de Teach-druknoppen is geen IO-Link communicatie mogelijk.
Verpakkingseenheid		1 stuk


Teach-druknop voor druksensoren

TEACH BUTTON

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,9 m, PUR; Max. kabellengte: 30 m; tussen sensor en teach-druktoets

Aansluiting



- 1 2-draads-aansluiting
 2 3-draads aansluiting
 OUT2 4...20 mA
 kleurcodering volgens DIN EN 60947-5-2