


E30436



Verbindingskabel met ventielstekker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...85

Beschermklasse

IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

66,7

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Materiaal afdichting

FKM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Verbindingskabel met ventielstekker

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, recht; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,4 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
GN/YE = groen / geel

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU, zwart; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Afdichting: FKM; Aandraaimoment: 0,6...1,5 Nm

