


Filterbeschermkap voor druksensoren

HOSE BARB COVER FILTER SYSTEM



- 1 Aansluiting sensorzijde
- 2 stekker draaibaar
- 3 connectoraansluiting met geïntegreerd ontluuchtingsmembraan
- 4 stekker met geïntegreerde ontluuchtingsmembraan en pneumatische luchtleiding

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	44,4
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4301 (roestvast staal / 304); 1.4307 (roestvrijstaal / 304L); FKM; PE; PTFE; PU
Aandraaimoment [Nm]	2,5...3,5; (aanbevolen aandraaimoment)

Toebehoren

Leveringsomvang	Filterafscherming inclusief ventilatiemembraan en o-ring
	slang: 0,5 m, Polyurethan

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------