


Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 binnendraad Aseptoflex Vario
 2 met lekkagekanaal
 3 dichtvlak

EHEDG Certified

Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening
Drukbestendigheid [bar]	16
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	312,8
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1 afdichtconus
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 50 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------