


Inlasadapter voor processensoren

WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
2 met lekkagekanaal
3 dichtvlak

Toepassingsgebied

Uitvoering	met lekkageopening, voor inbouwen van de LDL20x
Drukbestendigheid [bar]	50
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	113,8
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 38 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------