


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT TN/G1/2/VA



Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	100

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	61,5
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM voorgemonteerd
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1, EPDM
-----------------	-----------------

Opmerkingen

Opmerkingen	gereduceerde dode zone
Verpakkingseenheid	1 stuk