


## Inlasadapter voor processensoren

WELDING ADAPTER D6



## Toepassingsgebied

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Uitvoering              | voor temperatuursensoren Ø 6 mm |
| Montage                 | Klemaansluiting                 |
| Drukbestendigheid [bar] | 160                             |

## Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |

## Mechanische eigenschappen

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Gewicht [g]             | 63                              |
| Materialen              | 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
| Aansluiting sensorzijde | Ø 6 mm                          |
| Procesaansluiting       | Inlasadapter Ø 24,7 mm          |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|