


Varkensstaart

SIPHON TUBE G1/2



1 klemhuls volgens DIN 16283

Toepassingsgebied

Applicatie

voor industriële applicaties

Media

vloeibare en gasvormige media

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor
drukapparatuurEen mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-
specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie

De resistentie tussen medium en materiaal van
het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

758,2

Materialen

1.0345 (staal)

Aansluiting sensorzijde

G 1/2

Procesaansluiting

G 1/2

Toebehoren

Leveringsomvang

afdichtingen: 2, PTFE

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Varkensstaart

SIPHON TUBE G1/2

Aanvullende informatie

medium: water, omgevingstemperatuur: 25 °C


mediumtemperatuur voor de sifon °C

mediumtemperatuur achter de sifon

85	35
150	50

Diagrammen en curves

Bedrijfsdruk



p Bedrijfsdruk

t bedrijfstemperatuur van de varkensstaart