


Klemverbinding voor processensoren

G 1/2" COMPRESSION FITTING



- 1 klemschroef
2 klemring
3 inschroefadapter

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Toepassingsgebied

Applicatie	hygiënische omgeving
Montage	Klemaansluiting
Aanbevolen media	pasteuze media en vaste stoffen
Drukbestendigheid [bar]	10
Zonder dode ruimte	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...150
---------------------------	-----------

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	102,8
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L); klemring: PEEK
Aandraaimoment [Nm]	< 10
Aansluiting sensorzijde	Ø 6 mm
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/2 afdichtconus

E30144



Klemverbinding voor processensoren

G 1/2" COMPRESSION FITTING

Oppervlaktekwaliteit Ra/
Rz materiaal in contact met
medium

Ra: < 0,8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk