
E33401

Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/1



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Toepassingsgebied		
Drukbestendigheid	[bar]	25
MAWP (bij applicaties volgens CRN)	[bar]	25
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	204,5
Materialen		1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		G 1/2
Procesaansluiting		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		0,4 / 4
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk