


Inschroefadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-ASEPTOFLEX



- 1 Aseptoflex adapterdraad
- 2 dichtvlak Aseptoflex adapter
- 3 Dichtkante sensor



EC 1935/2004 FCM FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 50

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	187
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus
Procesaansluiting	schroefdraad Aseptoflex
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk