


Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT G3/4-CLAMP ISO2852/1-1.5

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E33201 of E33401

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	16
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	165,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4	
Aansluiting sensorzijde	G 3/4	
Procesaansluiting	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------