


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 40

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 3/4
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN40 (1,5") DIN 11851
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk