


Procesadapter Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

uitloop artikel



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 10

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 554,4

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde Aseptoflex

Procesaansluiting Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)

Oppervlaktekwaliteit Ra/
Rz materiaal in contact met
medium 0,4 / 4

Hygiëne klasse (volgens DIN
11866) H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk