



Procesadapter melkkoppeling montage


ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E33711

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



- 1 Aseptoflex afdichting
- 2 Aseptoflex adapterdraad

EC 1935/2004 FCM FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 40

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	158
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN32 (1,25") DIN 11851
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk