


Procesadapter melkkoppeling montage

ADAPT IFM-DIN11851/DN65(2.5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Het alternatieve artikel vereist een nieuwe sensor voorzien met een Aseptoflex Vario-buitendraad



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 FCM 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 25

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	581
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	Melkkoppeling DN65 (2,5") DIN 11851
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk