


Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

Toepassingsgebied

Montage	met O-ring
Drukbestendigheid [bar]	16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	met O-ring
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	Aseptoflex
Procesaansluiting	Clamp DN25
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------