


Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-IDF 2

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde Aseptoflex

Procesaansluiting procesaansluiting 2"

Oppervlaktekwaliteit Ra/
Rz materiaal in contact met medium 0,4 / 4

Hygiëne klasse (volgens DIN 11866) H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk