


Inbouwadapter voor processensoren

ADAPT IFM-RJT 2

uitloop artikel



- 1 Aseptoflex adapterdraad
2 Aseptoflex afdichting

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	25
-------------------	-------	----

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	291,8
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde		Aseptoflex
Procesaansluiting		procesaansluiting 2"
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium		0,4 / 4
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)		H4

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------