


T-stuk

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
2 dichtvlak

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	25
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter	

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	273,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4404 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4	
Aansluiting sensorzijde	G 1 Aseptoflex Vario	
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 19 mm	
Afdichting	afdichtring	

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------