




- 1 O-ring 38 x 2 (FKM) FDA-conform
- 2 O-ring 36 x 3 (EPDM) FDA-conform
- 3 dichtvlak
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor
drukapparatuur

Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-
specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie

De resistentie tussen medium en materiaal van
het product moeten vooraf gecheckt worden.



Universele procesadapter

ADAPT UNI RD52

Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	364,5
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	universele procesadapter Rd 52
Afdichting	afdichtring
Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring: 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
	O-ring: 38 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, FDA-conform
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring, PEEK, FDA-conform, E30124
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk