




- 1 O-ring 30 x 2, FKM
2 O-ring 36 x 3, EPDM

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar] 16

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	378
Materiaal dat in contact komt met het medium	1.4435 (roestvast staal / 316L) ; oppervlaktekwaliteit : Ra<0,4 / Rz 4
Aansluiting sensorzijde	G 1 Aseptoflex Vario
Procesaansluiting	universele procesadapter Rd 52
Afdichting	afdichtring

E33341



Universele procesadapter

ADAPT UNI RD52

Hygiëne klasse (volgens DIN 11866)	H4
Toebehoren	
Leveringsomvang	O-ring: 24 x 2, EPDM, FDA-conform, E30054
	O-ring: 30 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, FDA-conform
Toebehoren (optioneel)	O-ring: 24 x 2, FKM, FDA-conform, E30123
	afdichtring, PEEK, FDA-conform, E30124
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk