


Dompelbuis

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 Aseptoflex adapterdraad



EC 1935/2004 EHEDG Tested FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren Ø 10 mm
Applicatie	hygiënische omgeving
Aanbevolen media	pasteuze media en vaste stoffen
Drukbestendigheid [bar]	25

Meet- / instelbereik

Staaflengte L [mm]	45
--------------------	----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	173,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 Ø 10 mm
Procesaansluiting	Aseptoflex
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	< 0,6 / -

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------