


Dompelbuis

THERMOWELL D10/G1/2/L=200



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 200 mm
Drukbestendigheid [bar]	16

Meet- / instelbereik

Staaflengte L [mm]	182
--------------------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	161,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 Ø 10 mm
Procesaansluiting	G 1/2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------