


Dompelbuis

THERMOWELL D10/G1/2/L=500



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 500 mm	
Drukbestendigheid	[bar]	16

Meet- / instelbereik

Staaflengte L	[mm]	482
---------------	------	-----

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	271
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 Ø 10 mm	
Procesaansluiting	G 1/2	

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk	
--------------------	--------	--