


Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren

WELDING THERMOWELL G1/2



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 100 mm
------------	--------------------------------------

Drukbestendigheid [bar]	100
-------------------------	-----

Meet- / instelbereik

Staaflengte L [mm]	73
--------------------	----

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	315,7
-------------	-------

Afmetingen [mm]	Ø 10
-----------------	------

Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
------------	----------------------------------

Aansluiting sensorzijde	G 1/2
-------------------------	-------

Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 30 mm
-------------------	----------------------

Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	< 0,6 / -
---	-----------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------