


E37511



Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 100 mm
Drukbestendigheid [bar]	16

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	184,3
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 afdichtconus Ø 6 mm
Procesaansluiting	G 1/2
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	≤ 0,6 / -
Inbouwlengte EL [mm]	68
Boorlengte BL [mm]	137

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------