

Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=250



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 250 mm
Drukbestendigheid [bar]	100
Verwijzing van drukbestendigheid	< 250 °C

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	172,2
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2 Ø 6 mm
Procesaansluiting	G 1/2
Inbouwlengte EL [mm]	224
Boorlengte BL [mm]	250

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------