
E37650

Dompelbuis

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300



Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor temperatuursensoren EL = 300 mm
Drukbestendigheid	[bar]	100
Verwijzing van drukbestendigheid		< 250 °C
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	183,55
Materialen		1.4571 (roestvast staal / 316Ti)
Aansluiting sensorzijde		G 1/2 Ø 6 mm
Procesaansluiting		G 1/2
Inbouwlengte EL	[mm]	274
Boorlengte BL	[mm]	300
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk