


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 300 mm
Drukbestendigheid [bar]	25

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	500,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	$\frac{1}{2}"$ NPS $\varnothing 6$ mm geschikt voor G $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}"$ NPT
Procesaansluiting	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	$\leq 0,6$ / -
Inbouwlengte EL [mm]	191
Boorlengte BL [mm]	228,6

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------