


Dompelbuis

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=230



Toepassingsgebied

Uitvoering voor temperatuursensoren EL = 300 mm

Drukbestendigheid [bar] 400

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Max. toelaatbare stromingssnelheid [m/s] 12

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 354,6

Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde 1/2" NPS Ø 6 mm geschikt voor G 1/2 en 1/2" NPT

Procesaansluiting 1/2" NPT

Inbouwlengte EL [mm] 201

Boorlengte BL [mm] 228,6

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk