



Dompelbuis

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 83 mm
Drukbestendigheid [bar]	25
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	70
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 3/8 binnendraad Ø 3 mm
Procesaansluiting	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	< 0,4 / -
Inbouwlengte EL [mm]	38
Boorlengte BL [mm]	83
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk