


Dompelbuis

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



Toepassingsgebied

Uitvoering voor temperatuursensoren EL = 83 mm

Drukbestendigheid [bar] 25

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 108,4

Materialen 1.4435 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde G 3/8 binnendraad Ø 3 mm

Procesaansluiting Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Oppervlaktekwaliteit Ra/
Rz materiaal in contact met
medium < 0,4 / -

Inbouwlengte EL [mm] 50

Boorlengte BL [mm] 83

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk