




Inlasbare dompelbuis voor temperatuursensoren

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor temperatuursensoren EL = 83 mm
Drukbestendigheid [bar]	160
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	58,3
Materialen	1.4435 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 3/8 binnendraad Ø 3 mm
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 12 mm
Oppervlaktekwaliteit Ra/ Rz materiaal in contact met medium	< 0,4 / -
Inbouwlengte EL [mm]	70
Boorlengte BL [mm]	83
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk