


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

FLOW ADAPT



Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties	
Montage	via schroefdraad G1/8", inbouw naar wens; (SA5)	
Mediumtemperatuur	[°C]	0...80
Drukbestendigheid	[bar]	100

Meet- / instelbereik

Stromingsgebied	[ml/min]	2...150
-----------------	----------	---------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	212,7
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Aansluiting sensorzijde	M12 x 1	
Procesaansluiting	G 1/8	

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, U-seal	
Toebehoren (optioneel)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101	
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236	

Opmerkingen

Opmerkingen	Alleen in combinatie met de relatieve modus van de stromingssensor te gebruiken.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	