

Inschroefadapter voor processensoren

Adapter SI0/G1/4/MS



Toepassingsgebied

Applicatie	voor industriële applicaties
Media	vloeibare en gasvormige media
Drukbestendigheid [bar]	30

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	60,6
Afmetingen [mm]	M18 x 1,5
Schroefdraadtype	M18 x 1,5
Materialen	messing (2.0401)
Aansluiting sensorzijde	M18 x 1,5 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 1/4
Insteekdiepte [mm]	13,5; (Meetelement SID, SFD, TN)

Toebehoren

Leveringsomvang	afdichtingen: 1, AFM
-----------------	----------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	In applicaties >30 bar geschikte hoge druk adapters toepassen.
Verpakkingseenheid	1 stuk