


Procesadapter voor kleine doorstroomhoeveelheden

FLOW ADAPT SI TI

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren en compact stromingsmonitor \$mit_Adapter_singular
Montage	via schroefdraad G1/8", inbouw naar wens
Mediumtemperatuur [°C]	0...80; (Temperatuurgradiënt: 1 K/min)
Drukbestendigheid [bar]	30

Meet- / instelbereik

Stromingsgebied [ml/min]	2...100
--------------------------	---------

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	92,8
Afmetingen [mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	3.7235 (titaan)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------