
E40170

Meetsectie voor drukluchtteller

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Uitvoering		voor persluchtmeters SD9
Drukbestendigheid	[bar]	16
Mechanische eigenschappen		
Materialen		1.4301 (roestvast staal / 304); FKM; aluminium geanodiseerd
Procesaansluiting		R 1 1/2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk