


Inlasadapter voor processensoren

ADAPT SD G1



CRN

Toepassingsgebied		
Uitvoering	voor persluchtmeters SD	
Mediumtemperatuur [°C]	-20...85	
Drukbestendigheid	50 bar	5 MPa
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant	
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	111,7	
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)	
Aansluiting sensorzijde	G 1 binnendraad	
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 20 mm	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	