


Teach-druknop voor stromingssensoren

SC TEACH BUTTON OR

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor stromingssensoren type SC met relaisuitgang als maakcontact
------------	--

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanningstolerantie	[%]	15
Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC; (naar SELV/PELV)

Omgevingsvariabelen

Beschermklasse	IP 40
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	225,5
Materialen	1.4305 (roestvast staal / 303); PA (polyamide); PMMA	

Opmerkingen

N.B.	uitloop artikel
Verpakkingseenheid	1 stuk

E40212




Teach-drukknop voor stromingssensoren

SC TEACH BUTTON OR

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,9 m, PUR

Aansluiting



BN =

BU =

Aderkleuren :

bruin

blauw