


Snijringkoppeling

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

Toepassingsgebied		
Montage		Snijringkoppeling
Drukbestendigheid	[bar]	50
Toelatingen / testen		
Richtlijnen voor drukapparatuur		Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie		De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	93,5
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aandraaimoment	[Nm]	100
Aansluiting sensorzijde		Ø 8 mm
Procesaansluiting		schroefdraad G 1/2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk