


Klemverbinding voor processensoren

MOUNTING ADAPTER G3/4



1 afdichtingen

Toepassingsgebied

Uitvoering voor capacatieve niveausensoren LK, LI, LT, LL

Montage Klemaansluiting

Drukbestendigheid [bar] 0,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] 0...80

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 250

Afmetingen [mm] Ø 39 / L = 44

Materialen flens: roestvast staal; Overwerpmoer: roestvast staal;
Afstandhuls: messing; klemring: FKM; Afdichting: Tesnit

Aandraaimoment [Nm] 6...9

Aansluiting sensorzijde Ø 16 mm

Procesaansluiting schroefdraad G 3/4 buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk