


Klemverbinding voor processensoren

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor capacitieve niveausensoren LK, LI, LT, LL
Montage	Klemaansluiting
Drukbestendigheid [bar]	0,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	259
Afmetingen [mm]	$\varnothing 39$ / L = 48
Materialen	flens: roestvast staal; Overwerpmoer: roestvast staal; Afstandhuls: messing; klemring: FKM
Aandraaimoment [Nm]	6...9
Aansluiting sensorzijde	$\varnothing 16$ mm
Procesaansluiting	schroefdraad 3/4" NPT buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------