


Klemverbinding voor processensoren

MOUNTING ADAPTER NPT1/D16



Toepassingsgebied

Uitvoering	voor capacitieve niveausensoren LK, LI, LT, LL
Montage	Klemaansluiting
Drukbestendigheid [bar]	0,5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	327
Afmetingen [mm]	Ø 39 / L = 53
Materialen	flens: roestvast staal; Overwerpmoer: roestvast staal; Afstandhuls: messing; klemring: FKM
Aandraaimoment [Nm]	6...9
Aansluiting sensorzijde	Ø 16 mm
Procesaansluiting	schroefdraad 1" NPT buitendraad

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------