




Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE G3/4 L150



CRN

Toepassingsgebied	
Uitvoering	voor niveausensoren LR
Mediumtemperatuur [°C]	-20...200
Drukbestendigheid [bar]	16
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar]	16
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	135
Materialen	coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); Afdichting: NBR fase versterkt; centreerdeel: PPS fase versterkt; Bevestigingsband: 1.4310 (roestvast staal / 301)
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad
Lengte L [mm]	150
Toebehoren	
Leveringsomvang	afdichtingen: 1
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk