




Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 bevestigingselement voor centreerdeel

Toepassingsgebied	
Uitvoering	Uitvoering zonder boring, voor niveausensoren, LR
Mediumtemperatuur [°C]	-40...200
Drukbestendigheid [bar]	16
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	600
Materialen	coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); Afdichting: NBR fase versterkt; centreerdeel: PPS fase versterkt; bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301)
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad
Lengte L [mm]	1000
Toebehoren	
Leveringsomvang	Afdichting: 1
Toebehoren (optioneel)	Centreerstuk voor coaxiale buis: 1, E43222
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk