


Schroefkoppeling met afblinddop

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: smooreslement 0,18 mm

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid	[bar]	630
-------------------	-------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
---------------------------------	--

Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.
-----------------------	--

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	76,3
---------	-----	------

Materialen	verbindingselement: 1.0718 (staal); oppervlaktekwaliteit: zink / nikkel grijs; Afdichting: NBR
------------	--

Aansluiting sensorzijde	G 1/4
-------------------------	-------

Procesaansluiting	M16 x 2 Minimess
-------------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------