

## Schroefkoppeling met afblinddop

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: smooreslement 0,3 mm

## Toepassingsgebied

|                   |       |     |
|-------------------|-------|-----|
| Drukbestendigheid | [bar] | 630 |
|-------------------|-------|-----|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -10...60 |
|----------------------|------|----------|

## Toelatingen / testen

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtlijnen voor drukapparatuur | Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant |
| Veiligheidsinstructie           | De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.                 |

## Mechanische eigenschappen

|                         |                                                                                                |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gewicht                 | [g]                                                                                            | 76,2 |
| Materialen              | verbindingselement: 1.0718 (staal); oppervlaktekwaliteit: zink / nikkel grijs; Afdichting: NBR |      |
| Aansluiting sensorzijde | G 1/4                                                                                          |      |
| Procesaansluiting       | M16 x 2 Minimess                                                                               |      |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|