




Coaxiale buis voor niveausensoren

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 bevestigingselement voor centreerelement

CRN

Toepassingsgebied	
Uitvoering	sleuf ontwerp, voor niveausensoren, LR
Mediumtemperatuur [°C]	-40...200
Drukbestendigheid [bar]	16
Bestand tegen vacuüm [mbar]	-1000
MAWP (bij applicaties volgens CRN) [bar]	16
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	620
Materialen	coaxiale antenne: 1.4301 (roestvast staal / 304); Afdichting: NBR fase versterkt; centreerdeel: PPS fase versterkt; bevestigingselement: 1.4310 (roestvast staal / 301)
Aansluiting sensorzijde	schroefdraad G 3/4 binnendraad
Procesaansluiting	schroefdraad G 3/4 buitendraad
Lengte L [mm]	1200
Toebehoren	
Leveringsomvang	Afdichting: 1
Toebehoren (optioneel)	Centreerstuk voor coaxiale buis: 1, E43222
Opmerkingen	
Opmerkingen	bij gebruik onder DNV-GL-omstandigheden is een extra centreerstuk bij de motange vereist
Verpakkingseenheid	1 stuk